







耐フラックス形  
2巻線ラッチング形  
形G6CK-□117P-US





プリント基板加工寸法  
(BOTTOM VIEW)  
寸法公差は±0.1mmです。




端子配置/内部接続図  
(BOTTOM VIEW)






プラスチック・シール形  
2巻線ラッチング形  
形G6CK-□114P-US



プリント基板加工寸法  
(BOTTOM VIEW)  
寸法公差は±0.1mmです。




端子配置/内部接続図  
(BOTTOM VIEW)



G  
6  
C

### ■脱着金具 形P6B-Y1



### ■保持バンド 形P6B-C2



注. [ ] □は、商品の方向指示マークを表わします。

### ■接続ソケット

- 1巻線ラッチング用/シングル・ステイブル用

形P6C-06P

- 2巻線ラッチング用

形P6C-08P

注. 接続ソケットの最大通電電流は5Aです。