

XF2J


슬라이더 LOCK 방식(0.5mm 피치 ZIF 타입)

FPC/FFC 용

용어해설 A-16
 공통 주의사항 A-20
 규격인정기준 일람표 후-12

TOP ENTRY의 ZIF 커넥터

- 기판위 높 이 4.15mm의 로프포파일.
- 좌우실장에 대응하여 흡착면을 커넥터 상면에 확보.
- 역단자 배열도 구성 가능.
- 적합FPC두께 t=0.3mm.



XF2J

RoHS적합 (상세내용은 후-43페이지를 참조하여 주십시오.)

■ 정격/성능

정격전류	AC/DC0.5A
정격전압	AC/DC50V
접촉저항	30mΩ 이하(DC20mV 이하, 100mA 이하에서)
절연저항	100MΩ 이상(DC250V에서)
내전압	AC250V 1min(누설전류 1mA 이하)
삽입/탈착내구	30회
사용온도범위	-30~+85℃(단, 결빙 및 결로되지 않을 것)


■ 재질/처리

하우징	PA46수지(UL94V-0)/자연색
슬라이더	LCP수지(UL94V-0)/흑색
접점	스프링용 동합금/니켈판(2 μm), 접촉부 금도금(0.15 μm)
플러드라운	스프링용 동합금/주석도금(1.5 μm)

■ 외형치수

(단위:mm)

XF2J-□□24-□A



치수표

극수 *1	정단자 배열	형식	역단자 배열	A	B	C	D
6	XF2J-0624-11A	XF2J-0624-12A	7.5	2.5	3.6	6.9	
8	XF2J-0824-11A	XF2J-0824-12A	8.5	3.5	4.6	7.9	
10	XF2J-1024-11A	XF2J-1024-12A	9.5	4.5	5.6	8.9	
12	XF2J-1224-11A	XF2J-1224-12A	10.5	5.5	6.6	9.9	
14	XF2J-1424-11A	-	11.5	6.5	7.6	10.9	
16	XF2J-1624-11A	XF2J-1624-12A	12.5	7.5	8.6	11.9	
18	XF2J-1824-11A	XF2J-1824-12A	13.5	8.5	9.6	12.9	
20	XF2J-2024-11A	XF2J-2024-12A	14.5	9.5	10.6	13.9	
22	XF2J-2224-11A	XF2J-2224-12A	15.5	10.5	11.6	14.9	
24	XF2J-2424-11A	XF2J-2424-12A	16.5	11.5	12.6	15.9	
26	XF2J-2624-11A	-	17.5	12.5	13.6	16.9	
28	XF2J-2824-11A	-	18.5	13.5	14.6	17.9	
30	XF2J-3024-11A	-	19.5	14.5	15.6	18.9	
40	-	XF2J-4024-12A	25.1	19.5	20.6	24.3	

■ 종류

(납기에 대해서는 거래데이터를 문의하여 주십시오.)

표준 릴

극수 *1	정단자 배열	형식	역단자 배열	극수 *1	정단자 배열	형식	역단자 배열	릴 수납수 (개)*2
6	XF2J-0624-11A		XF2J-0624-12A	20	XF2J-2024-11A		XF2J-2024-12A	1,000
8	XF2J-0824-11A		XF2J-0824-12A	22	XF2J-2224-11A		XF2J-2224-12A	
10	XF2J-1024-11A		XF2J-1024-12A	24	XF2J-2424-11A		XF2J-2424-12A	
12	XF2J-1224-11A		XF2J-1224-12A	26	XF2J-2624-11A		-	
14	XF2J-1424-11A		-	28	XF2J-2824-11A		-	
16	XF2J-1624-11A		XF2J-1624-12A	30	XF2J-3024-11A		-	
18	XF2J-1824-11A		XF2J-1824-12A	40	-		XF2J-4024-12A	

소량 릴

극수 *1	정단자 배열	형식	역단자 배열	극수 *1	정단자 배열	형식	역단자 배열	릴 수납수 (개)*2
6	XF2J-0624-11A-R100		XF2J-0624-12A-R100	20	XF2J-2024-11A-R100		XF2J-2024-12A-R100	100
8	XF2J-0824-11A-R100		XF2J-0824-12A-R100	22	XF2J-2224-11A-R100		XF2J-2224-12A-R100	
10	XF2J-1024-11A-R100		XF2J-1024-12A-R100	24	XF2J-2424-11A-R100		XF2J-2424-12A-R100	
12	XF2J-1224-11A-R100		XF2J-1224-12A-R100	26	XF2J-2624-11A-R100		-	
14	XF2J-1424-11A-R100		-	28	XF2J-2824-11A-R100		-	
16	XF2J-1624-11A-R100		XF2J-1624-12A-R100	30	XF2J-3024-11A-R100		-	
18	XF2J-1824-11A-R100		XF2J-1824-12A-R100	40	-		-	

*1, 극수대용에 대해서는 영업사원에게 문의하여 주십시오. *2, 릴 수납수의 정수배로 주문하여 주십시오.

MEMO

