


A6HR

琴键型DIP开关

半间距琴键式型号追加

- 采用镀金双触点，确保出色的可靠性。
- 可提供100pcs/500pcs的小数量压花带包装产品。

符合RoHS



种类

类型	标准							
	管封装		压花带装					
			标准包装		小包装			
极数	每管数量	管封装	每卷数量	压花带装 标准包装	每卷数量	压花带装 小包装	每卷数量	压花带装 100件包装
2	125	A6HR-2104	1,000	A6HR-2104-P	500	A6HR-2104-PM	100	A6HR-2104-R100
4	70	A6HR-4104		A6HR-4104-P		A6HR-4104-PM		A6HR-4104-R100
6	50	A6HR-6104		A6HR-6104-P		A6HR-6104-PM		A6HR-6104-R100
8	40	A6HR-8104		A6HR-8104-P		A6HR-8104-PM		A6HR-8104-R100
10	30	A6HR-0104		A6HR-0104-P		A6HR-0104-PM		A6HR-0104-R100


注. 订购数量必须为包装单位的整数倍。

额定值/性能

额定值 (阻性负载)	DC24V 25mA DC3.5V 10 μ A (最小电流)
使用环境温度	-30~+85 $^{\circ}$ C 60%RH以下 (无结冰、无凝露)
使用环境湿度	35%~95%RH (+5~+35 $^{\circ}$ C)
绝缘电阻	100M Ω 以上 (以DC100C绝缘电阻计测量)
接触电阻 (初始值)	200m Ω 以下
耐电压	端子间AC300V 1min
振动	误动作 10~55Hz 双振幅1.5mm
冲击	误动作 490m/s ² 以上
电气寿命	1,000次以上
清洗	不可
保护结构	IEC IP40
操作力 (OFF \rightarrow ON时)	0.29~4.9N (ON \rightarrow OFF时 (2.45N以下))
重量	0.13g (2极) 0.22g (4极) 0.3g (6极) 0.4g (8极) 0.48g (10极)

内部接线


内部连接图
(TOP VIEW)



■外形尺寸(单位: mm)

●标准型

- A6HR-□104
- A6HR-□104-P
- A6HR-□104-PM
- A6HR-□104-R100



极数	型号	A
2	A6HR-2104	3.67
4	A6HR-4104	6.21
6	A6HR-6104	8.75
8	A6HR-8104	11.29
10	A6HR-0104	13.83

注.上述的各种机型外型尺寸, 没有指定部分的公差为±0.4mm。

■请正确使用

★「共通注意事项」请参见相关页。

订购前请务必阅读我司网站上的“注意事项”。

欧姆龙电子部品(中国)统辖集团

网站

欧姆龙电子部件贸易(上海)有限公司

<https://www.ecb.omron.com.cn>

Cat. No. **A191-E1-CN-01**

2019年7月

© OMRON Corporation 2019 All Rights Reserved.
规格等随时可能更改, 恕不另行通知。