


A6HF

滑动型DIP开关

作业效率高、在以往的薄型
(1.55mm)中增加了高度2.3mm型

- 采用镀金双接点，确保了高可靠性。
- 备有可以清洗的带密封带型。
- 100件/500件小包装备有压花带装规格。

符合RoHS



■种类

类型	平型拨杆							
	带密封带							
	管封装		压花带装				小包装	
			标准包装					
极数	每管数量		每卷数量		每卷数量		每卷数量	
2	125	A6HF-2102	2,000	A6HF-2102-P	500	A6HF-2102-PM	100	A6HF-2102-R100
4	70	A6HF-4102		A6HF-4102-P		A6HF-4102-PM		A6HF-4102-R100
6	50	A6HF-6102		A6HF-6102-P		A6HF-6102-PM		A6HF-6102-R100
8	40	A6HF-8102		A6HF-8102-P		A6HF-8102-PM		A6HF-8102-R100
10	30	A6HF-0102		A6HF-0102-P		A6HF-0102-PM		A6HF-0102-R100

注：订购数量必须为包装单位的整数倍。

■额定值/性能

额定值 (阻性负载)	DC24V 25mA、DC3.5V 10μA (最小电流)
使用环境温度	-30~+85℃ 60%RH以下 (无结冰、无凝露)
使用环境湿度	35%~95%RH (+5~+35℃)
绝缘电阻	100MΩ以上 (以DC100V绝缘电阻计测量)
接触电阻 (初始值)	200mΩ以下
耐电压	端子间AC300V 1min
振动	误动作 10~55Hz 双振幅1.5mm
冲击	误动作 490m/s ² 以上
电气寿命	1,000次以上
清洗	可
保护结构	IEC IP40
操作力	0.29~4.9N
重量	0.08g (2极) 0.13g (4极) 0.19g (6极) 0.25g (8极) 0.3g (10极)

■内部接线


内部连接图
(TOP VIEW)



■外形尺寸(单位: mm)

●标准型

- A6HF-□102
- A6HF-□102-P
- A6HF-□102-PM
- A6HF-□102-R100



极数	型号	A
2	A6HF-2102	3.67
4	A6HF-4102	6.21
6	A6HF-6102	8.75
8	A6HF-8102	11.29
10	A6HF-0102	13.83

注.上述的各种机型外型尺寸, 没有指定部分的公差为±0.4mm。

■请正确使用

★「共通注意事项」请参见相关页。

订购前请务必阅读我司网站上的“注意事项”。

欧姆龙电子部品(中国)统辖集团

网站

欧姆龙电子部件贸易(上海)有限公司

<https://www.ecb.omron.com.cn>

Cat. No. **A192-E1-CN-02**

2020年7月

© OMRON Corporation 2020 All Rights Reserved.
规格等随时可能更改, 恕不另行通知。