

規格認証機種一覧表

2012年10月現在

ご注文の際には、必ず「〇〇規格認証形」とご指名ください。なお、詳細資料及び標準価格・納期についてはお問い合わせください。

注：一覧表での形式()内は、ブランク、数字または文字が入ります。

コネクタ

●プリント基板用コネクタ

形式	規格	極数	ファイルNo.(規格No.)	定格	備考
形XG4A形XG4C	UL認証品 (Recognized)	10、14、16、20、26、30、34、40、50、60、64	E103202(UL1977)	3A AC 300V	
形XG4E形XG4M	UL認証品 (Recognized)	10、14、16、20、26、30、34、40、50、60、64	E103202(UL1977)	1A AC 250V	
形XG4S形XG4T	UL認証品 (Recognized)	10、14、16、20、26、30、34、40、50、60、64	E103202(UL1977)	—	
形XG4H	UL認証品 (Recognized)	10、14、16、20、26、30、34、40、50、60、64	E103202(UL1977)	1A AC/DC 150V	
形XG8A	UL認証品 (Recognized)	1~50	E103202(UL1977)	3A AC 300V	
形XG8B	UL認証品 (Recognized)	2~100	E103202(UL1977)	3A AC 300V	
形XG5M	UL認証品 (Recognized)	10、14、16、20、26、30、34、40、50、60、64	E103202(UL1977)	3A AC 300V	
形XG5N	UL/C-UL認証品 (Recognized)	10、14、16、20、26、30、34、40、50、60、64	E103202(UL1977)	1A AC 200V	
形XN2D-1□□□	UL/C-UL認証品 (Recognized)	3、4、5、6、8	E103202(UL1977)	3A DC 32V	
形XN2D-44□□	UL/C-UL認証品 (Recognized)	16	E103202(UL1977)	1A DC 32V	
形XN2A	UL/C-UL認証品 (Recognized)	3、4、5、6、8	E103202(UL1977)	AWG20:3A AWG22:2A AWG24:1A AWG26、28:0.5A	
形XN2B	UL/C-UL認証品 (Recognized)	4	E103202(UL1977)	AWG20:3A AWG22:2A AWG24:1A AWG26、28:0.5A	
形XW4E-□□B1-V1 形XW4E-□□C1-V1 形XW4E-□□B1-S1 形XW4E-□□C1-S1	UL/C-UL (CSA規格) 認証品 (Recognized)	02、03、04、05、06、07、08、09、10	E245101(UL1059)	10A AC 300V	
形XW4E-□□B2-V1	UL/C-UL (CSA規格) 認証品 (Recognized)	04、06、08、10、12、14、16、18、20	E245101(UL1059)	10A AC 300V	
形XW4E-□□C2-V1	UL/C-UL (CSA規格) 認証品 (Recognized)	04、06	E245101(UL1059)	10A AC 300V	
形XW4B-□□B1-H1	UL/C-UL (CSA規格) 認証品 (Recognized)	02、03、04、05、06、07、08、09、10	E245101(UL1059)	8A AC 300V	
形XW4B-□□C1-H1	UL/C-UL (CSA規格) 認証品 (Recognized)	02、03、04、05、06、07、08、09、10	E245101(UL1059)	10A AC 300V	
形XW4A-□□B1-H1 形XW4A-□□B1-V1	UL/C-UL (CSA規格) 認証品 (Recognized)	02、03、04、05、06、07、08、09、10	E245101(UL1059)	8A AC 300V	
形XW4A-□□C1-H1 形XW4A-□□C1-V1	UL/C-UL (CSA規格) 認証品 (Recognized)	02、03、04、05、06、07、08、09、10	E245101(UL1059)	10A AC 300V	

※ULから認証を受けている定格(UL)と、カタログの定格は異なります。

規格認証機種一覧表

2012年10月現在

ご注文の際には、必ず「〇〇規格認証形」とご指名ください。なお、詳細資料及び標準価格・納期についてはお問い合わせください。

注. 一覧表での形式()内は、ブランク、数字または文字が入ります。

形式	規格	極数	ファイルNo.(規格No.)	定格	備考
形XC8	UL認証品 (Recognized)	形式により、取得していないものがあるため、取得有無についてはお問い合わせください。	E103202(UL1977)	1A AC 500V	
形XC9	UL認証品 (Recognized)	形式により、取得していないものがあるため、取得有無についてはお問い合わせください。	E103202(UL1977)	1A AC 500V	
形XC3	UL認証品 (Recognized)	形式により、取得していないものがあるため、取得有無についてはお問い合わせください。	E103202(UL1977)	1A AC 500V	
形XH3A形XH3B	UL認証品 (Recognized)	20、30、40、50、60、68、80、100、120 (ファインフィットタイプは除く)	E103202(UL1977)	0.5A AC 125V	
形XH4A	UL認証品 (Recognized)	40、60、80、100 (SMT は除く)	E103202(UL1977)	0.5A AC 125V	
形XH2A形XH2B	UL認証品 (Recognized)	20、30、40、50、60、68、80、100	E103202(UL1977)	0.5A AC 125V	
形XC5A	UL認証品 (Recognized)	16、20、24、30、32、44、50、60、64、100	E103202(UL1977)	2A AC 300V	
	CSA認証品 (Certified)	16、20、24、30、32、44、50、60、64、100	LR62678	2A AC 300V	
形XC5B	UL認証品 (Recognized)	14、16、20、24、30、32、40、44、50、64、100	E103202(UL1977)	2A AC 300V	
	CSA認証品 (Certified)	14、16、20、24、30、32、40、44、50、64、100	LR62678	2A AC 300V	
形XC5C形XC5D	UL認証品 (Recognized)	32、48、64、96	E103202(UL1977)	2A AC 300V	
	CSA認証品 (Certified)	32、48、64、96	LR62678	2A AC 300V	
形XC5E	UL認証品 (Recognized)	10、12、14、20、24、30、32、44、50、64、100	E103202(UL1977)	2A AC 300V	
	CSA認証品 (Certified)	10、12、14、20、24、30、32、44、50、64、100	LR62678	2A AC 300V	
形XC5F	UL認証品 (Recognized)	20、30、32、44、50、64、100	E103202(UL1977)	2A AC 300V	
	CSA認証品 (Certified)	20、30、32、44、50、64、100	LR62678	2A AC 300V	
形XC5G形XC5H	UL認証品 (Recognized)	48、64、96	E103202(UL1977)	2A AC 300V	
	CSA認証品 (Certified)	48、64、96	LR62678	2A AC 300V	
形XC4	UL認証品 (Recognized)	形式により、取得していないものがあるため、取得有無についてはお問い合わせください。	E103202(UL1977)	形式により定格が異なります	
形XM3A	UL/C-UL認証品 (Recognized)	9、15、25、37 (形式により取得していないものがあるため、取得有無についてはお問合せください。)	E103202(UL1977)	1.5A 300V	
形XM3B	UL認証品 (Recognized)	09、15、25、37	E103202(UL1977)	5A AC 300V	
形XM3C	UL/C-UL認証品 (Recognized)	9、15、25、37 (形式により取得していないものがあるため、取得有無についてはお問合せください。)	E103202(UL1977)	1.5A 300V	

※ULから認証を受けている定格(UL)と、カタログの定格は異なります。

規格認証機種一覧表

2012年10月現在

ご注文の際には、必ず「〇〇規格認証形」とご指名ください。なお、詳細資料及び標準価格・納期についてはお問い合わせください。

注. 一覧表での形式()内は、ブランク、数字または文字が入ります。

形XM3D	UL/C-UL認証品 (Recognized)	9、15、25、37 (形式により取得していないものがあるため、取得有無についてはお問い合わせください。)	E103202 (UL1977)	1.5A 300V	
形XM3F	UL/C-UL認証品 (Recognized)	9、15、25、37 (形式により取得していないものがあるため、取得有無についてはお問い合わせください。)	E103202 (UL1977)	1.5A 300V	
形XM2-L	UL認証品 (Recognized)	09、15、25	E103202 (UL1977)	3A AC 300V	
形XM3-L	UL認証品 (Recognized)	09、15、25	E103202 (UL1977)	3A AC 300V	
形XM4K	UL認証品 (Recognized)	15	E103202 (UL1977)	3A AC 300V	
形XM4L	UL認証品 (Recognized)	15	E103202 (UL1977)	3A AC 300V	
形XR2A	UL認証品 (Recognized)	08、14、16、18、20、22、24、28、32、40、42、48、50、64	E103202 (UL1977)	1A AC 300V	
形XR2B	UL認証品 (Recognized)	16、24、28、32、40	E103202 (UL1977)	1A AC 300V	
形XR2C	UL認証品 (Recognized)	02~32	E103202 (UL1977)	1A AC 300V	
形XR2T	UL認証品 (Recognized)	08、14、16、18、20、22、24、28、32、40、48	E103202 (UL1977)	1A AC 300V	
形XJ8A	UL認証品 (Recognized)	2	E103202 (UL1977)	2A AC 300V	
形XJ8B	UL認証品 (Recognized)	02~16	E103202 (UL1977)	2A AC 300V	
形XJ8C	UL認証品 (Recognized)	02~16	E103202 (UL1977)	2A AC 300V	
形XJ8D	UL認証品 (Recognized)	02~24	E103202 (UL1977)	2A AC 300V	

※ULから認証を受けている定格(UL)と、カタログの定格は異なります。