■付属品（別売）

（単位：mm）

止め具（形XC5K専用）
形XC5Z-0007



材質：ポリアミド樹脂（UL94 V-2）/ナチュラル

この止め具（形XC5Z-0007）はコネクタかん合時、プラグとソケットをロックし、実使用時の耐振性、耐衝撃性を向上させるためのものです。

（納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。）

形式	最小梱包単位（個）
形XC5Z-0007	10

■かん合図

（単位：mm）

	垂直（スタンダード）	垂直（リバース）	スタッキング ＊1	水平 ＊1
2列配列タイプ				
3列配列タイプ		――	――	――

＊1. 水平接続（L形同士）やスタッキング接続（ストレート同士）では、一方がスタンダード品、もう一方がリバース品の接続になるため、かん合は問題なくできますが▼マークが一致しません。
＊2. 水平　形XC5A-□□82-1と形XC5F-□□32-2の組み合わせでは0.25mm基板の高さがずれます。



高背スタッキング（形XC5K-形XC5B）

基板間30mmタイプ	基板間25mmタイプ
	

注.　上図の□□には極数16、20、32が入ります。
　　ただし、16極の場合は形XC5B-1631-3となります。

■正しくお使いください

使用上の注意

●プリント基板取りつけ位置について

プリント基板がかん合部まで、はみ出さないようにしてください。



●自動はんだづけ条件（噴流式）について

（1）はんだ温度 250±5℃
（2）連続はんだ時間 5±1秒以内

シリーズ商品

止めピン付きシリーズ　形XC5□-□□□□-A



・当社独自の丸ピン形状により強固な保持を実現しました。
・はんだ作業時の仮止めだけでなく、使用時も基板とコネクタを保持します。
・この止めピンは、コネクタ本体に圧入して出荷します。
・形XC5の全シリーズに適用可能です。（ラッピング端子シリーズについては対象外）
・標準はプリント基板厚1.6mm～2.2mm対応可能です。
・止めピンの寸法Hはストレート端子3mm　L形端子2.5mmです。（H寸法）

注.　その他のシリーズについては、お問い合わせください。