

# 形A6TN


スライドディップスイッチ

CSM\_A6TN\_DS\_J\_1\_5

## 高接触信頼性の基板挿入タイプ スライドディップスイッチ

- ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。
- シールテープなしで洗浄が可能。
- 1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。

RoHS適合



### ■種類 (◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

#### ●スティック梱包

極数	スティック 梱包単位	タイプ	
		フラットタイプ	凸タイプ
	外観		
1	100	形A6TN-1101	◎形A6TN-1104
2	60	◎形A6TN-2101	◎形A6TN-2104
3	45	形A6TN-3101	◎形A6TN-3104
4	35	◎形A6TN-4101	◎形A6TN-4104
5	30	形A6TN-5101	形A6TN-5104
6	25	◎形A6TN-6101	◎形A6TN-6104
7	20	形A6TN-7101	形A6TN-7104
8	20	◎形A6TN-8101	◎形A6TN-8104
9	15	形A6TN-9101	形A6TN-9104
10	15	形A6TN-0101	形A6TN-0104

注. 発注は、梱包単位の倍数でお願いします。

### ■定格 / 性能



定格 (抵抗負荷)	DC24V 25mA DC3.5V 10 $\mu$ A(最小電流)
使用温度範囲	-30~+85 $^{\circ}$ C 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲	35~95%RH(+5~+35 $^{\circ}$ Cにて)
絶縁抵抗	100M $\Omega$ 以上(DC100V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗 (初期値)	200m $\Omega$ 以下
耐電圧	端子間 AC300V 1min
振動 誤動作	10~55Hz 複振幅 1.5mm
衝撃 誤動作	490m/s $^2$ 以上
電氣的耐久性	1,000回以上
洗浄	可
保護構造	IEC IP40
操作力	0.98N~7.9N
質量	0.31g(2極) 0.58g(4極) 0.84g(6極) 1.1g(8極) 1.36g(10極)

A  
6  
T  
N

## ■外形寸法 (単位:mm)




### ●フラットタイプ

形A6TN-□101




### ●凸タイプ

形A6TN-□104



プリント基板加工寸法(参考)  
(TOP VIEW)



極数	形式		A寸法
	フラットタイプ	凸タイプ	
1	形A6TN-1101	形A6TN-1104	4.48
2	形A6TN-2101	形A6TN-2104	7.0
3	形A6TN-3101	形A6TN-3104	9.6
4	形A6TN-4101	形A6TN-4104	12.1
5	形A6TN-5101	形A6TN-5104	14.6
6	形A6TN-6101	形A6TN-6104	17.2
7	形A6TN-7101	形A6TN-7104	19.7
8	形A6TN-8101	形A6TN-8104	22.3
9	形A6TN-9101	形A6TN-9104	24.8
10	形A6TN-0101	形A6TN-0104	27.3

注: 外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

## ■内部接続

内部接続図  
(TOP VIEW)



## ■正しくお使いください

★必ず「共通の注意事項」をご覧ください。