

# 形XC4

DINコネクタ(中・大電流用)


CSM\_XC4\_DS\_J\_1\_7



## 国際的に規格された中・大電流用DINコネクタ

- DIN41612に適合、互換性があります。
- 十分な絶縁距離があるため中・大電流および高電圧回路に使用可能。
- 形XC5シリーズと同じラック内への実装が可能。
- UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。(一部商品は除く)

RoHS適合



\*一部商品は除く。

### ■一覧表

形式	形XC4A/B	形XC4E/F	形XC4G/H	形XC4K/L	形XC4M
DIN規格によるタイプ	F	E	D	H	M
形状					
掲載ページ	2~3	4~5	6~7	8~10	11~12

### ■定格/性能

項目	形式	形XC4A/B	形XC4E/F	形XC4G/H	形XC4K/L	形XC4M	備考
定格電流		6A			15A	2A	
定格電圧		AC 380V	AC 500V			AC 300V	
接触抵抗		15mΩ以下			8mΩ以下	20mΩ以下	20mV以下、100mA以下にて
絶縁抵抗		10 <sup>6</sup> MΩ以上					DC 100Vにて
耐電圧		AC 1,550V			AC 3,100V	AC 1,000V	1min(リーク電流1mA以下)
総合挿入力		74N	極数×1.23N	39.2N	88N	極数×0.93N	最大値
単体抜去力		0.20N	0.15N	0.20N		0.15N	最小値、テストゲージにて
挿抜耐久		400回					
使用温度範囲		-55~+125℃					低温にて氷結しないこと

### ■材質/処理

項目	形式	形XC4A/B	形XC4E/F	形XC4G/H	形XC4K/L	形XC4M *2
ハウジング	プラグ	ガラス入りPBT樹脂	ガラス入りPBT樹脂		ガラス入りPBT樹脂	ガラス入りPBT樹脂
	ソケット	(UL94 V-0)/灰色	(UL94 V-0)/灰色		(UL94 V-0)/灰色	(UL94 V-0)/灰色
コンタクト	接触部	プラグ	黄銅/ニッケル下地 金パラジウムめっき		黄銅/ニッケル下地 銀めっき	黄銅/ニッケル下地 金パラジウムめっき
		ソケット	りん青銅/ニッケル下地 金パラジウムめっき		りん青銅/ニッケル下地 銀めっき	-
	端子部	プラグ	黄銅/ニッケル下地 錫めっき		黄銅/ニッケル下地 銀めっき	黄銅/ニッケル下地 錫合金
		ソケット	りん青銅/ニッケル下地 錫めっき *1		りん青銅/ニッケル下地 錫めっき	-

\*1. 形XC4Fラッピング端子はニッケルめっきです。

\*2. コネクタ本体の材質/処理です。

### ■適合ラッピングワイヤ

AWG26、24、22、20 (単線φ0.40~φ0.80mm)

### ■ラッピング段数

3段



# 形XC4B DIN-Fタイプ・ソケット

## ■外形寸法

(単位: mm)



### 形XC4B-4811

(ディップストレート端子)



### 形XC4B-4813

(ラッピングストレート端子)



## ■種類 (○印の機種は標準在庫機種です。)

極数	端子形状	形式	最小梱包単位(個)
48	ディップストレート端子	○形XC4B-4811	9
	ラッピングストレート端子	○形XC4B-4813	