

形 G3VM-21LR

MOS FETリレー

CSM_G3VM-21LR_DS_J_1_5

世界最小※SSOPパッケージ 低C×R=5pF・Ωを実現した新型MOS FET リレー負荷電圧20Vタイプ

・高周波特性を重視した出力端子間容量=1pF(標準)。

※2011年3月現在。当社調べ。




※マーキング内容については実際の商品と異なります。

RoHS適合

■用途例

- ・半導体検査装置
- ・各種計測機器
- ・通信機器
- ・データロガー

■端子配置/内部接続図



注. 製品の形式表示には、「G3VM」は表示していません。

■種類

(納期についてはお取引先当社にお問い合わせください)

形状	接点構成	端子種類	負荷電圧(最大)*	形式	最小梱包単位
				形式	テーピング数量
SSOP4	1a	サーフェス・マウント端子	20V	形G3VM-21LR	—
				形G3VM-21LR (TR05)	500
				形G3VM-21LR (TR10)	1,000
				形G3VM-21LR (TR)	1,500

(注): 500個、1,000個、1,500個未満のご注文についてはお取引先当社にお問い合わせください。テーピングカット品に対応いたします。

また、テーピングカット品にてご購入のSSOP品は無防湿梱包のため、実装の際は手付けはんだにてお願いいたします。

共通の注意事項を合わせてご参照ください。

*負荷電圧(最大): ピークAC、DCを表します。

■絶対最大定格 (Ta=25℃)


項目	記号	定格	単位	条件	
入力側	LED順電流	IF	50	mA	
	直流順電流低減率	ΔIF/℃	-0.5	mA/℃	Ta≥25℃
	LED逆電圧	VR	5	V	
出力側	接合部温度	TJ	125	℃	
	負荷電圧(ピークAC/DC)	V _{OFF}	20	V	
	連続負荷電流(ピークAC/DC)	Io	160	mA	
	オン電流低減率	ΔIo/℃	-1.6	mA/℃	Ta≥25℃
接合部温度	TJ	125	℃		
入出力間耐電圧(注1)	V _{IO}	1500	V _{rms}	AC1分間	
使用周囲温度	Ta	-20~+85	℃	氷結・結露のないこと	
保管温度	T _{stg}	-40~+125	℃	氷結・結露のないこと	
はんだ付け温度条件	—	260	℃	10s	

(注1): 入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

■電気的性能 (Ta=25℃)

項目	記号	最小	標準	最大	単位	条件	
入力側	LED順電圧	V _F	1.0	1.15	1.3	V	IF=10mA
	逆電流	I _R	—	—	10	μA	VR=5V
	端子間容量	C _T	—	15	—	pF	V=0, f=1MHz
	トリガLED順電流	I _{FT}	—	—	4	mA	Io=100mA
出力側	最大出力オン抵抗	R _{ON}	—	5	8	Ω	IF=5mA, Io=160mA, t=10ms
	開路時漏れ電流	I _{LEAK}	—	—	1.0	nA	V _{OFF} =20V, Ta=50℃
	端子間容量	C _{OFF}	—	1	2.5	pF	V=0, f=100MHz, t<1s
入出力間容量	C _{IO}	—	0.8	—	pF	f=1MHz, VS=0V	
入出力間容量絶縁抵抗	R _{IO}	1000	—	—	MΩ	V _{IO} =500VDC, RoH≤60%	
動作時間	t _{ON}	—	0.06	0.5	ms	IF=5mA, RL=200Ω, VDD=10V(注2)	
復帰時間	t _{OFF}	—	0.12	0.5	ms		

(注2): 動作・復帰時間




■推奨動作条件

リレーの動作・復帰を確実にするために次の条件でご使用ください。


項目	記号	最小	標準	最大	単位
負荷電圧(ピークAC/DC)	V _{DD}	—	—	20	V
動作LED順電流	I _F	10	—	30	mA
連続負荷電流(ピークAC/DC)	I _O	—	—	160	mA
動作温度	T _a	25	—	60	℃

■参考データ


LED順電流－周囲温度




連続負荷電流－周囲温度




LED順電流－LED順電圧




連続負荷電流－MOS FETオン電圧




出力オン抵抗－周囲温度




トリガLED順電流－周囲温度




動作、復帰時間－LED順電流




動作、復帰時間－周囲温度



開路時漏れ電流－負荷電圧



相対出力端子間容量－負荷電圧




■正しくお使いください

・共通の注意事項は、「MOS FETリレー 共通の注意事項」をご覧ください。

■外観


SSOP (Shrink Small Outline Package)
SSOP4ピン



注. 製品の形式表示には、「G3VM」は表示していません。



■外形寸法

(単位: mm)




サーフェス・マウント端子

質量: 0.03g



実装パッド寸法(推奨値)(TOP VIEW)



指定のない寸法公差は $\pm 0.1\text{mm}$ です。

注. マーキングの内容は各商品で異なります。