

小型サイズでさまざまな用途の高精度計測・精度を実現する

MEMSフローセンサ、MEMS風量センサ

▶ FA用途 ▶ OA用途 ▶ 家電民生用途


FA

Industry



ボイラー
燃焼制御

型番: EDGF-05A2-000
型番: EDGF-□□ AT-110



容器製造機械

リーク検知

型番: EDGF-□□A1-110



FA

SEMI Products

クリーンベンチ/
クリーンルーム

フィルタ目詰まり監視

型番: EDGF-W□□□□



チャンバー

流量監視

型番: EDGF-□□A1-110

フィルタ目詰まり監視

型番: EDGF-W□□□□

ボンダー

ワイヤーの酸化防止

型番: EDGF-□□□□□□□



実装機

流量監視

型番: EDGF-□□A1-110

型番: EDGF-03A3□□□



OA

Office Automation



プロジェクタ

フィルタ目詰まり監視

型番: EDGF-W□□□□



サーバー

フィルタ目詰まり監視

型番: EDGF-W□□□□

家電
民生

Home Electric & Equipment

呼吸器

酸素量の監視

型番: EDGF-10□□□□□



24時間監視
ダクト
フィルタ目詰まり監視

型番: EDGF-W□□□□